

# TECHNICKÝ LIST



## LOCTITE SUPER ATTAK POWER GEL

Flexibilné sekundové lepidlo

### VLASTNOSTI

- Flexibilný - odoláva ohybom a otrasom
- Vodeodolný
- Vysoká pevnosť lepeného spoja
- Nesteká, nekvapká
- Ideálny na lepenie poréznych materiálov

### OBLASTI POUŽITIA

Loctite Power Gel je jednozložkové sekundové lepidlo vo forme gélu. Vhodné na drobné opravy a lepenie predmetov v domácnosti. Pevne zlepi širokú škálu poréznych aj neporéznych materiálov.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Balenie:</b>	3 g
<b>Zloženie:</b>	Etyl-2-kyanoakrylát
<b>Forma:</b>	Gél
<b>Viskozita:</b>	Nestekajúci gél
<b>Špecifická hmotnosť pri +20°C:</b>	1,1
<b>Skladovanie:</b>	18 mesiacov od dátumu výroby označenom na obale

### SPRACOVANIE

Loctite Power Gel je ideálne lepidlo na lepenie materiálov ako sú plasty, guma, kov, drevo, keramika, koža, textilné materiály, kartón a papier. Receptúra s prídavkom gumy (kaučuku) zabezpečí flexibilitu lepeného spoja.

**Doba fixovania lepeného predmetu:** 10 - 50 sekúnd (ISO 4587).

**Pevnosť lepeného spoja:** 15-25 N/mm<sup>2</sup> (ISO 4587)

**Možnosť korekcie lepeného spoja:** 10 sekúnd

Lepený spoj po vytvrdnutí odoláva otrasom a ohybom.

Lepený spoj odoláva vode podľa požiadaviek D3 (EN 204), ale nie je odolný permanentnému zaťaženiu vodou a vlhkosťou.

#### Aplikácia:

1. Lepený povrch musí byť čistý a suchý.
2. Na lepený povrch aplikujte minimálne množstvo Power Gelu a to len na jeden lepený povrch.
3. Lepené materiály okamžite spojte, držte a pritlačte rukou až do zafixovania cca 20-80 sekúnd.
4. So zlepeným predmetom nemanipulujte cca 5 minút.
5. Vyhnite sa vytečeniu lepidla a znečisteniu pracovného prostredia. Lepidlo je možné odstrániť odstraňovačom sekundových lepidiel Loctite Super Attak.

### DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Loctite Power Gel nie je vhodný na lepenie polypropylénu, polyetylénu, PTFE, silikónov. Nepoužívajte na lepenie predmetov na skladovanie horúcich tekutín. Nevhodné na lepenie polystyrénu.

### PRVÁ POMOC

Pri vdýchnutí postihnutého vyvedte na čerstvý vzduch, ak pretrvávajú príznaky, konzultujte s lekárom. Pri zlepení pokožky ju násilne neoddeľujte. Umývajte v teplej mydlovej vode a potom opatrne tupým predmetom (napr. lyžicou) oddelíte. Môžete použiť aj Odstraňovač lepidla alebo malé množstvo acetónu. Pri zlepení očí umývajte mihalnice vatovými tampónmi namočenými v teplej vode dovtedy, kým sa lepidlo úplne nerozpustí. Oči neotvárajte násilím. Konzultujte s lekárom. Pri požití sa uistite, či sú dýchacie cesty priechodné. Produkt v ústnej dutine polymerizuje, takže prehltnutie nie je možné. Sliny produkt oddelia od ústnej dutiny v priebehu niekoľkých hodín.

### UPOZORNENIE

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riadte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

## TECHNICKÝ LIST



### **LOCTITE SUPER ATTAK POWER GEL**

Flexibilné sekundové lepidlo

#### **SKLADOVANIE**

Produkt sa má skladovať na chladnom, suchom mieste v uzavretom obale pri teplote od +8°C do +28°C, do dátumu uvedenom na obale.

#### **BEZPEČNOSŤ**

Vid. príslušná karta bezpečnostných údajov.

#### **UPOZORNENIE**

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväznú odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

#### **DISTRIBUTÉR**

Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Záhradnícka 91

821 08 Bratislava

Tel.: 02/502 46 111

Fax: 02/502 46 384